


9.2 Kopplingschema

Utförande med 0-10 V ingång



- 1 Spänning se typskylten
- 2 Utförande med anslutningsledningar
- 3 Ingång för varvtalsinställning via 0...10 V-signal / potentiometer ($R_i > 150 \text{ k}\Omega$)
- 4 Varvtalsutgång Open Collector ($I_{max} 10 \text{ mA}$)
- 5 Spänningsmatning 10 V DC ($I_{max} 10 \text{ mA}$)
- 6 Varvtalsinställning via PBM-signal ($f = 1...10 \text{ kHz}$)